



Stereo mikroskop s stojalom z vrtljivo roko. brez osvetlitve, Tip: M80



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	491754 M80
GTIN	2050002078246
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

- **Modularna paleta izdelkov in s tem optimalna prilagoditev mikroskopa uporabi.**
- **Parfokalno prilagojen optični sistem: Ostrina se z menjavo povečave ohranja.**
- **Ergonomična oblika.**
- **ESD-izvedba preprečuje poškodbe zaradi statične razelektritve.**

Zaskočni položaji povečave: 8 položajev, ki jih je mogoče vklopiti, za ponavljajoče se naloge.
Osnovna plošča z zaščito pred udarci.

Obseg dobave:

Nosilec za optiko, binokularni poševni tubus 45°, 2× okular za osebe z očali, akromatski objektiv 1.0×, stojalo, prevleka za zaščito pred prahom (antistatična).

Stojalo z vrtljivo roko.

Dodatni pribor:

LED-osvetlitev art. 491755 in osvetlitev od spodaj art. 491777 vel. BLI.

Napotek:

Upoštevajte obseg dobave, saj lahko slike izdelka nekoliko odstopajo.

Tehnični opis

Širina noge	220 mm
Optični sistem	Greenough parfokalno
Okular	10×/23B
Dolžina noge	330 mm
Ostrina globine	13,7 mm
Ø vidnega polja	3,8 - 30,7 mm
Povečava (x-krat)	7,5 - 60
Delovna razdalja	83,4 mm
Serija	M
Povečava	8:1
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi