

**Stereo mikroskop s stojalom z vrtljivo roko. brez osvetlitve, Tip: M60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491754 M60
GTIN	2050002078239
Razred artikla	49B

Opis**Izvedba:**

- **Modularna paleta izdelkov in s tem optimalna prilagoditev mikroskopa uporabi.**
- **Parfokalno prilagojen optični sistem: Ostrina se z menjavo povečave ohranja.**
- **Ergonomična oblika.**
- **ESD-izvedba preprečuje poškodbe zaradi statične razelektritve.**

Zaskočni položaji povečave: 7 položajev, ki jih je mogoče vklopiti, za ponavljajoče se naloge.

Obseg dobave:

Nosilec za optiko, binokularni poševni tubus 45°, 2x okular za osebe z očali, akromatski objektiv 1.0x, stojalo, prevleka za zaščito pred prahom (antistatična).

Stojalo z vrtljivo roko.

Dodatni pribor:

LED-osvetlitev art. 491755 in osvetlitev od spodaj art. 491777 vel. BLI.

Napotek:

Upoštevajte obseg dobave, saj lahko slike izdelka nekoliko odstopajo.

Tehnični opis

Ø vidnega polja	5,75 - 36,5 mm
-----------------	----------------

Okular	10×/23B
Delovna razdalja	89,6 mm
Serija	M
Ostrina globine	13,7 mm
Širina noge	220 mm
Povečava (x-krat)	6,3 - 40
Povečava	6:1
Dolžina noge	260 mm
Optični sistem	Greenough parfokalno
Vrsta izdelka	Stereo mikroskopi