

Garant

Nakrčevalna glava, ozka, dolga 4°30', HSK-A 100 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 6mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308339 6
GTIN	4062406787073
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Zunanji naklon 4°30'.
- Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

- Na posebej težko dostopnih mestih.
- Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Tehnični opis

Ø D ₂	15 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Zunanji Ø D	30 mm
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1

Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava