

Garant**Nož za notranje zarezovalno struženje, levi, Tip: 16/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274171 16/2
GTIN	4062406785505
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275000 – 275015.

Uporaba:

Za zarezovalno struženje od premera $D_{\min} = 14$ mm.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

t_{\max} za notranjo obdelavo	3 mm
Širina zareze w	1,5 mm
Prevesna dolžina L_1 odmaknjenih držal	25 mm
Celotna dolžina L	78 mm
\varnothing držala D_s	16 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min}	14 mm
Področje uporabe	radialno notranje zarezovanje
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Sistemeski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje