



## Električni izklopni vijačnik, Tip: S8020



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070236 S8020
GTIN	7322590055431
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Električni vijačniki PRO serije S8 zajemajo velik izbor različnih modelov, ki ponujajo visoko število vrtljajev in veliko natančnost. Ergonomsko oblikovan vijačnik S8 ponuja rešitev Plug-and-Play za montažna opravila pri nizkih zateznih momentih. Serija S8 je bila zasnovana za povečanje kakovosti in učinkovitosti.

- **Z izklopno sklopko**
- **Nastavljiv zatezni moment**
- **Preprosta uporaba**

#### Primerno za :

Serijska vijačenja s hitrozamenljivimi držali za rezila E 6,3

#### Napotek:

Pripadajoče napajalnike najdete pod: art. 070235 vel. ADAPTER

Območje vrtilnega momenta: 3 - 20 cNm

Število vrtljajev v prostem teku: 700 - 1000

Mere vpenjala za orodja: 1/4 col

Profil vpenjala za orodje: 6-kotnik

Oblika vpenjala za orodja: E

Izvedba: Palični

### Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	S8020
Število vrtljajev v prostem teku	700 - 1000
Delovni hrup	67 dB(A)
Območje vrtilnega momenta	3 - 20 cNm

Masa	0,46 kg
Izvedba	Palični
Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Profil vpenjala za orodje	6-kotnik
Oblika vpenjala za orodja	E
Vrsta izdelka	Palični vijaknik