

**Garant****Zarezovalna ploščica nevtralna, HU9310, Širina zareze w: 1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275006 1,5
GTIN	4062406805937
Razred artikla	21H

**Opis****Izvedba:**

Z brušenimi boki.

**Uporaba:**

Za majhne  $\emptyset$  zareze v povezavi z nosilcem rezil art. 274010 – 274026.

**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 274010–274026. Noži za notranje struženje art. 274170–274171.

**Primerno za:**

Za majhne  $\emptyset$  zareze v povezavi z nosilcem rezil art. 274010 – 274026.

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Radij rezila	0,15 mm
Prevleka	neprevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Širina zareze w	1,5 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen

Zvrst	HU9310
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	380 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	360 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		