

Transportni in nakladalni zaboj z loputo, Uporabna globina × uporabna širina: 1000X800mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	963561 1000X800
GTIN	4251572701659
Razred artikla	96l

Opis

Izvedba:

Robustne transportne in nakladalne posode iz jeklene pločevine z izvedbo W-stebra in zarobljeno oporo. S čvrsto, cevasto stensko oblogo zgoraj, čvrstimi zaobljenimi robovi v področju stene in dna ter označevalnim poljem za tovarne nalepke z vozlički (tovarne nalepke je mogoče preprosto odstraniti z vozličkov). Robustni nakladalni in lovilni kotniki z ušesom za žerjav. S certificiranimi traverzami za žerjav v navpičnih vlečnih verigah s kavlji so velike posode primerne za žerjav. Višina za viličar je 100 mm.

Z loputo.

Lakiranje:

Mišje siva RAL 7005.

Napotek:

Na voljo tudi v barvah ognjeno rdeča RAL 3000, resedasto zelena RAL 6011 in encian modra RAL 5010. Povprašajte nas.

Tehnični opis

Maksimalna nakladalna višina	600 mm
Masa	42 kg
Višina	670 mm
možnost mešanega nakladanja različnih velikosti	ne

lovilni kotniki z ušesom za žerjav	da
Globina	1060 mm
Višina polnjenja	500 mm
Izvedba stene	z loputo
Nosilnost	1000 kg
Material	Jeklena pločevina
nakladalni	da
primerno za žerjav	da
3-stranski nakladalni rob	ne
Barva	mišje siva RAL 7005
Nakladalna nosilnost	5000 kg
Uvozna širina	660 mm
Širina	860 mm
Uvozna globina	860 mm
Višina za viličar	100 mm
z žepi za viličar	ne
Uporabna širina	800 mm
Uporabna globina	1000 mm
Vrsta izdelka	Velike transportne in nakladalne posode