

**duMONT****Pravokotna posnemalna igla iz HSS Ujem H8, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290426 4
GTIN	
Razred artikla	29J

**Opis****Uporaba:**

**V enem koraku izdelamo štirikotni utor.**

**Tehnični opis**

potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja	340 kg
Izhodna izvrtina H8	4,1 mm
Dolžina igle	130 mm
Dolžina posnemanja v jeklo	5 - 12 mm
Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Orodje za posnemanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		