

**HOLEX****Mono držalo za zarezovanje, zakrivljeno za plano zarezovanje, leve, Ø Dmin: 35/50mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	278054 35/50
GTIN	4062406840280
Razred artikla	22B

## Opis

### Izvedba:

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm).  
Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

### Napotek:

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Zareza.  
 $D_2 = 999$  v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

## Tehnični opis

Širina držala b	20×20 mm
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	14 mm
Vijak	279816 4
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	ne
Širina zareze w	3; 4 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

