



## Akumulatorski udarni vrtni vijačnik, Tip: M12FPD2-4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070110 M12FPD2-4
GTIN	4058546029760
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

- Zmogljivi akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtni vijačniki z večstopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta.
- Red Li-ionski akumulatorji REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napoljenosti.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Kovinska hitrovpeljna vrtna glava FIXTEC z blokado vretena.
- Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
- LED osvetlitev delovnega območja.
- Motor POWERSTATE™ brez ščetk (ne vel. M18BPD4) za najvišjo stopnjo učinkovitosti. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – zaščita pred preobremenitvijo in upravljanje moči.

Akumulatorski kompaktni vrtni vijačnik FUEL™ z dolžino samo 152 mm. 13-stopenjska elektronska nastavitvev vrtilnega momenta, stopnje vrtnja ter stopnje udarnega vrtnja.

#### Prednosti:

Kompakten akumulator služi kot noga.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 Li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom (HD-kovček) in zaponko za pas.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 – 073816, 073827 in 073840.

Ustrezen modul za sledenje Bluetooth je na voljo pod 070103 BTT-1.

## Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtnjem	15,7 m/s <sup>2</sup>
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtnja	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Masa	1,5 kg
Maksimalni vrtilni moment	45 Nm
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	35 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1550 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	Zid
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Zid
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Izvedba motorja	FUEL™
Tipična uporaba	Strong
Oznaka proizvajalca	M12FPD-402X
Napetost akumulatorja	12 V

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta izdelka	Udarni vrtni vijačniki

---

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12	073815 MB12
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC