



Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: M12FDD2-6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070210 M12FDD2-6
GTIN	4058546029920
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik – MILWAUKEE Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z desnim in levim tekom. Akumulatorji REDLITHIUM™ z **nadzorom posameznih celic** in **prikazom napolnjenosti**. Robustno **kovinsko ohišje gonila** za dolgo življenjsko dobo. **Kovinska hitrovpeljna vrtalna glava FIXTEC** z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.

- **Brezkrtični motor PowerState™ za več moči z bolj kompaktno zasnovo (dolžina 151 mm).**
- **Elektronika Redlink Plus™ za inteligentno upravljanje zmogljivosti in zaščito pred preobremenitvijo.**
- **16-stopenjska elektronska nastavitve vrtilnega momenta z dodatno vrtalno stopnjo.**

Prednosti:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/6,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, zaponko za pas, HD-kovčkom.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike najdete pod št. 073814, št. 073815, št. 073829 in št. 073840.

Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	35 mm
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Oznaka proizvajalca	M12FDD-602X
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	les
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Napetost akumulatorja	12 V
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1700 min ⁻¹
Masa	1,5 kg
Maksimalni vrtilni moment v trdo	44 Nm
Kapaciteta akumulatorja	6 Ah
Pakiranje	Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Število vključenih akumulatorjev	2
Napajanje	Akumulatorska
Tipična uporaba	Strong
Vrsta izdelka	Vrtalni vijaknik

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Kotni nastavek za vijachenje Tip OSD2	073920 OSD2
Kotni nastavek za vijachenje Tip WB1	073920 WB1

Li-ionski sistem M12B6 Tip akumulatorja MB12

073829 MB12

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC

073840 M1218FC