



Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus »7X«, Ø × celotna dolžina: 28X450mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	789058 28X450
GTIN	4059952532271
Razred artikla	76K

Opis

Izvedba:

Nova generacija **EXPERT SDS-Plus »7X«** z zvarjeno štirobo glavo v celoti iz karbidne trdine. Oblikovana rezila za zelo zmogljivo vrtnje, dolgo življenjsko dobo in majhno obrabo. Brez zatikanja v armiranem betonu.

Uporaba:

Za vrtnje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtnja. Zelo miren tek, idealno za okrogle izvrtine.

Oblika z 2+2 vijačnico za hitro odvajanje izvrtanega materiala, manjše vibracije in izredno čvrstost. Manj utrudljivo delo in manjša obremenitev stroja.

Tehnični opis

Število rezil Z	4
Dolžina spirale	400 mm
Ø	28 mm
celotna dolžina	450 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrtnje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtnje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

