



Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus »7X«, Ø × celotna dolžina: 30X450mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 789058 30X450 |
| GTIN | 4059952532288 |
| Razred artikla | 76K |

Opis

Izvedba:

Nova generacija **EXPERT SDS-Plus »7X«** z zvarjeno štiri robo glavo v celoti iz karbidne trdine. Oblikovana rezila za zelo zmogljivo vrtnje, dolgo življenjsko dobo in majhno obrabo. Brez zatikanja v armiranem betonu.

Uporaba:

Za vrtnje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtnja. Zelo miren tek, idealno za okrogle izvrtine.

Oblika z 2+2 vijačnico za hitro odvajanje izvrtanega materiala, manjše vibracije in izredno čvrstost. Manj utrudljivo delo in manjša obremenitev stroja.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Dolžina spirale | 400 mm |
| Ø | 30 mm |
| celotna dolžina | 450 mm |
| Število rezil Z | 4 |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Vrtnje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtnje |
| Držalo | SDS Plus |
| Vrsta izdelka | Sveder za kamen |

