



## Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-max »8X«, Ø × celotna dolžina: 32X320mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 789206 32X320 |
| GTIN                  | 4059952533285 |
| Razred artikla        | 76K           |

### Opis

#### Izvedba:

Nova generacija **EXPERT SDS-max »8X«** z zvarjeno štiri robo glavo v celoti iz karbidne trdine. Oblikovana rezila za zelo zmogljivo vrtnje, dolgo življenjsko dobo in majhno obrabo. Brez zatikanja v armiranem betonu.

#### Specialna geometrija ploščic iz karbidne trdine za dolgo življenjsko dobo.

Glava svedra s kvadratnim presekom od Ø 16 mm.

#### Uporaba:

Za vrtnje betona, naravnega kamna in zidov.

#### Napotek:

Sveder generacije SDS-max-7 (z vgrajenimi rezili iz karbidne trdine, spajkano) v velikosti 35×520 do 52×520 pod art. 789204.

### Tehnični opis

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| celotna dolžina                    | 320 mm          |
| Dolžina spirale                    | 200 mm          |
| Ø                                  | 32 mm           |
| Rezalni material                   | Karbidna trdina |
| Vrtnje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtnje   |
| Držalo                             | SDS Max         |
| Vrsta izdelka                      | Sveder za kamen |

