

Garant**Garnitura kladiv, Število orodij: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954673 3
GTIN	4062406899325
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954673: 1 St.

Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110, vel. 300; 500: po 1 kos

Mehko kladivo GARANT art. 754120 vel. 40: 1 St.

Tehnični opis

Globina v G	24
Število orodij	3
Globina	600 mm
Širina	200 mm
Širina v G	8
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x24
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954673	952001 954673
Mehko kladivo z najlonskimi nastavki in jeklenim srednjim delom Ø glave kladiva 40 mm	754120 40
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g	750110 300
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 500 g	750110 500