

**Digitalni mikrometer, Merilno območje: 75-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421492 75-100
GTIN	4067263101703
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Dobro čitljiv prikaz. Merilne površine iz karbidne trdine.  
Digitalno in analogno odčitavanje. Proti prahu in brizgajoči vodi zaščiteno kovinsko ohišje.

**Funkcija:**

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032. 1 vtična krogla za merjenje ukrivljenih površin. 1 nastavitev dimenzije.

**Tehnični opis**

Merilno območje	75 - 100 mm
Število vključenih baterij	1
Korak vretena	0,5 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odčitavanje	0,001 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Ø vretena	6,5 mm
Točnost	5 µm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032

Kalibriranje	B2
Tip baterij	Gumbasta baterija
Standard	DIN 863
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

### Storitve

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

### Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 75 mm	421100 75