

HOLEX**Digitalni mikrometer, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv prikaz. Merilne površine iz karbidne trdine.

Digitalno in analogno odčitavanje. Proti prahu in brizgajoči vodi zaščiteno kovinsko ohišje.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032. 1 vtična krogla za merjenje ukrivljenih površin. 1 nastavitev dimenzije.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Točnost	5 µm
Tip baterij	Gumbasta baterija
Merilno območje	50 - 75 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B2
Ø vretena	6,5 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje

Korak vretena	0,5 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Standard	DIN 863
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm	421100 50
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032