

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7730, Tip: GGG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2119 GGG
GTIN	4062406063320
Razred artikla	GGN

**Opis****Primerno za:**GARANT Softcut<sup>®</sup> HSI art. 214851 – art. 214857.**Vsebina:**

50 × 214880 GGG

**Napotek:**Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,2 mm
Vsebina	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 120508 PDER
Zvrst	HB7730
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	200 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

## Pribor

SOMT 120508 PDER Tip GGG

214880 GGG