

Garant**Nosilec rezil Medium za plano zarezovanje, desni, Ø območja zareze D1/D2:
42/60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274024 42/60
GTIN	4067263021742
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275000 – 275015.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

minimalni Ø 1. zareze D_2	60 mm
minimalni Ø 1. zareze D_1	42 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	18 mm
Vrsta uporabe	desni
Sistemski ključ	da
Širina zareze w	4 mm

Vrsta izdelka

Nosilec rezila