

**Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi z okroglo glavo, 6-kotnik: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	643413 10
GTIN	4069515007658
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po **DIN 3120**.

Uporaba:

Za vijačenje pod kotom do 25°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

6-kotnik	10 mm
Ø na strani pogona	22 mm
Dolžina	100 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	6-robi izvijač
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
z okroglo glavo	da
z zadrževalnim obročkom	ne

Podatkovni list

Vrsta izdelka

Nasadni ključ