

Garant**APMT 100305 TR, HB735, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215882 UNI
GTIN	4045197601964
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215803, 215850, 215853 in 215870.

Za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 4,8$ mm.

Tehnični opis

Tip	UNI
Radij rezila	0,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 100305 TR
Zvrst	HB735
Rezalni material	HM
Debelina plošče	3,5 mm

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	255 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	205 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	175 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		