

**Garant****APMT 100305 TR, HB7525, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215946 ST900
GTIN	4045197554468
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215803, 215850, 215853 in 215870.

Za  $a_e = 0,3 \times D/a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Tip	ST900
Podajanje $f_z$ na zob	0,12 mm
Radij rezila	0,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 100305 TR
Zvrst	HB7525
Rezalni material	HM

Debelina plošče	3,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	390 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	270 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	230 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	160 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	180 m/min	K
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		