

Garant**Rezkar za posnemanje robov 45°, z navojem, Ø D: 33,5mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 216102 33,5 |
| GTIN | 4045197469953 |
| Razred artikla | 210 |

Opis

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | SD.. 090308 |
| Ø D ₂ | 28,7 mm |
| Ø rezila D _c | 33,5 mm |
| maksimalni Ø posnetja D _{maks} | 45,8 mm |
| Prevesna dolžina L ₁ | 24 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219805 (15IP; 3,8 Nm) |
| Vpenjalni navoj M | M16 |
| Minimalni Ø predvrtanja D _{min} | 46 mm |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 40 mm |
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |
| Število rezil Z | 5 |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Izvedba držala | z navojem |
| Kot posnetja nazaj | 45 stopinj |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne | 219804 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne | 219805 |