

**Garant****Visokozmogljivi rezkar za posnemanje robov 45°, cilindrično držalo, Ø D: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216460 12
GTIN	4045197482174
Razred artikla	210

**Opis****Uporaba:**

Za učinkovito posnetje posebej majhnih robov. Za posnemanje robov v smeri naprej in nazaj pri velikih hitrostih.

**Možnost posnemanja robov v smeri nazaj od vel. 6.**

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,6** s stebлом art. **674252 vel. 6IP**.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_1$	24 mm
Ø držala $D_s$ h6	12 mm
maksimalni Ø posnetja $D_{maks}$	18,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219828 (6IP; 0,6 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 05T104
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
Število rezil Z	4
Ø D	12 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
Nastavni kot $\kappa$	45 stopinj

z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219828