



Večkratni kotni magnet, Ferit



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085964
GTIN	5012095018698
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

S 30°-, 45°-, 60°-, 75°- in 90° kotom. Temperaturna obstojnost do maksimalno 180 °C.

Tehnični opis

Ø izvrtine	5 mm
Maksimalna nazivna držalna sila	100 N
Debelina	12 mm
Masa	0,3 kg
Višina	65 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	180 °C
Dolžina	100,5 mm
Material magnetnega jedra	Ferit
Vrsta izdelka	Magnetni kotnik

