



Teleskopska večnamenska lestev, 4-delna, Število prečk: 4X3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966111 4X3
GTIN	4003866419340
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Večnamenska prislonska lestev, samostoječa lestev in samostoječa lestev, primerna za uporabo na stopnišču, v enem. Delovna višina je pri vseh različicah nastavljiva v razmiku prečk 280 mm. Zarobljeni spoji med prečkami in stranskimi nosilci so zelo trdni in visoke kakovosti. Kompaktna transportna dimenzija, ki jo lahko potisnete skupaj, da prihranite prostor. Varnostni lamelni aluminijasti členek s samodejnim zaskokom za enostavno upravljanje. Varno nastavljanje višine s pomočjo 4 poteznih ročajev iz aluminijeve tlačne litine. Z zložljivimi prečniki za uporabo kot prislonska lestev v skladu z EN 131-1 (ne za vel. 4x3). Prečnike lahko zložite za transport ali pa jo pri uporabi kot samostoječa lestev zložite, da prihranite prostor.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnični opis

Širina zložene lestve	0,5 m
Delovna višina prislonske lestve pribl.	3,85 m
Izvedba stopalne površine	Klin

Dolžina izpeljane lestve	2,98 m
Delovna višina samostoječe lestve pribl.	2,75 m
Dolžina zložene lestve	1,05 m
Globina zložene lestve	0,21 m
Število stopnic	4 × 3
Standard	DIN EN 131-2
Masa	9 kg
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Večnamenska lestve