

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Power Force, Vsebina (ml oz. l): 200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088006 200
GTIN	4067263120551
Razred artikla	01L

**Opis****Izvedba:**

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.

**Izjemna zmogljivost razmastitve** s hibridno tehnologijo. Rastlinski ekstrakti poskrbijo za sprostitev zažgane umazanije, specialnih masti, olj, saj, obrabljene gume, bitumna, voskov in past, tensidna tehnologija pa zagotavlja hitro odstranjevanje s površine. 200-litrski plastični sod. Power Force je vodno čistilo z malo pene na osnovi rastočih surovin. Naravne učinkovine odlično razgradijo umazanijo, ne da bi pri tem poškodovale površine. Ker je brez topil in HOS ter ima prijeten vonj, je odličen spremljevalec pri učinkovitem in zanesljivem delu. Power Force je učinkovita alternativa topilom. Uporabljate ga lahko ročno ali tudi v napravah za čiščenje delov. V tem primeru se lahko čistilo uporabi večkrat in podpira krožno delovanje. S tem ne omogoča zgolj prihranka virov, temveč tudi preprečuje nabiranje odpadkov. Zaradi certifikata NSF se čistilo lahko uporablja tako pri vzdrževanju kot v živilski industriji.

- **Brez oznak.**
- **Možnost ročne in strojne uporabe.**
- **Certifikat NSF za živilsko področje.**
- **Primerno za polnjenje ročnih in tlačnih pršilnikov.**

**Tehnični opis**

Temperaturno območje uporabe	2 - 40 °C
Vrelišče	100 °C
Barva	prozorna
Trajnost	GARANT GreenPlus
Oblika	tekoče
pH-vrednost	10,5 - 11
Vsebina	200 l
Temperatura skladiščenja	2 - 35 °C
Gostota	1,007 g/cm <sup>3</sup>
Izvedba	Sod
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Univerzalna čistilna sredstva