



## Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, cilindrično držalo, $\varnothing D$ / število rezil Z: 32/2Lmm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 222050 32/2L  |
| GTIN                  | 4960664707591 |
| Razred artikla        | 250           |

### Opis

#### Opis:

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier omogoča kratke čase obdelave zaradi velikih vrednosti podajanja in velikih globin rezanja. Kombinacija iz konveksnih rezilnih robov in kota naklona omogoča manjšo silo rezanja in zmanjšuje nagnjenost k vibracijam.

#### Uporaba:

Za povečanje produktivnosti pri planem rezkanju ter rezkanju žepov in utorov. Zaradi majhne sile rezanja so mogoče velike previsne dolžine pri potopnem rezkanju.

### Tehnični opis

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Velikost obračalne ploščice                     | 10                    |
| Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$            | 200 mm                |
| maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$ | 1,5 mm                |
| Število rezil Z                                 | 2                     |
| Vijak za obračalno ploščico                     | 229717 (15IP; 3,5 Nm) |
| $\varnothing$ rezila $D_c$                      | 32 mm                 |
| $\varnothing$ držala $D_s, h6$                  | 32 mm                 |
| $\varnothing D_3$                               | 15 mm                 |
| Prevesna dolžina $L_1$                          | 120 mm                |
| primerna obračalna rezalna ploščica             | SOMT..                |

|  |                     |
|--|---------------------|
| maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ pri geometriji LD | 3,5 mm              |
| z notranjim hlajenjem                                    | da                  |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$       | 62 mm               |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$        | 47 mm               |
| Kot rampe $\alpha_{maks}$                                | 1,43 stopinj        |
| Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$                       | 14,4 mm             |
| Nastavitveni kot $\kappa$                                | 10 stopinj          |
| Izvedba držala   | cilindrično držalo  |
| Uporaba za rezkanje                                      | Poševno pogrezanje  |
| Uporaba za rezkanje                                      | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje                                      | Pogrezanje          |
| Strategija odrezovanja                                   | HPC                 |
| Vrsta izdelka  | Kopirni rezkar      |

---

## Pribor

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vpenjalni vijak | 229717 |
|-----------------|--------|