

**X.LT...ER-D41, X500, Velikost obračalne ploščice: 06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221938 06
GTIN	4059782505988
Razred artikla	28F

**Opis****Izvedba:**

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Velikost obračalne ploščice	06
Tip	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	XPLT060308-ER-D41
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	1,37 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	X500
Rezalni material	HM
Podajanje $f_z$ na zob	0,15 - 1 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	230 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	S
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		