

Garant**RDHX 1003 MOTN, CBN725, Tip: HART**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212247 HART
GTIN	4045197375292
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Namestitev z zateznim momentom 3,0 Nm.

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{pmaks.} = 2,5$ mm.

Podajanje f_z na zob: 0,16 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: RDHX 1003 MOTN

Tip: HART

Radij rezila: 5 mm

Tehnični opis

Tip	HART
ISO-oznaka obračalne ploščice	RDHX 1003 MOTN
Radij rezila	5 mm
Rezalni material	CBN

Zvrst	CBN725
Podajanje f_z na zob	0,16 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje