

**Garant****RDEX 1003 MOSN, HB7535, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212250 INOX
GTIN	4045197303677
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.**

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_{pmax} = 2$  mm.

**Tehnični opis**

Tip	INOX
ISO-oznaka obračalne ploščice	RDEX 1003 MOSN
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7535
Podajanje $f_z$ na zob	0,22 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	175 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	175 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	60 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		