

**SOMT.....ER-FL, CA6535, Tip: 14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222092 14
GTIN	4960664708284
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

**Uporaba:**

**Geometrija FL** (površinsko orientirana) je najboljša izbira za grobo obdelavo na strojih z manjšo močjo.

Ne uporabljajte za rezkanje v Helix, potopno in konturno rezkanje ali na strmih stenah.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,2 – 1,2 mm
Tip	S
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Radij rezila	1,4 mm
Debelina ploščice E	5,56 mm
Velikost obračalne ploščice	14

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT140520ER-FL
Zvrst	CA6535
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Inconel	primerno	30 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		