

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 32/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Prevesna dolžina L_1	160 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Srednji premik L_3	22 mm
Celotna dolžina L	277 mm
Ø držala D_s	32 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
ISO-oznaka držala	A32X SDUCR/L11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
Serija	Master Mute
Velikost ploščice	11 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	192 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje