

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 20/11 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260326 20/11
GTIN	4067263619802
Razred artikla	29E

Opis

Izvedba:

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A20X SDUCR/L11
Serija	Master Mute
Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik L ₃	13 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	25 mm
Celotna dolžina L	177 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Prevesna dolžina L ₁	100 mm
Ø držala D _s	20 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	120 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje