

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

**Napotek:**

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

**Tehnični opis**

Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	20 mm
Celotna dolžina L	151 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 38
Serijska	Master Mute
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Velikost ploščice	7 mm
ISO-oznaka držala	A16X SDUCR/L07
Srednji premik $L_3$	11 mm
Prevesna dolžina $L_1$	80 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	96 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje