

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 25/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260921 25/11
GTIN	4067263623465
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Celotna dolžina L	222 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 47
Velikost ploščice	11 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
ISO-oznaka držala	A25X STFCLR/L11
Prevesna dolžina L_1	125 mm
Ø držala D_s	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Serija	Master Mute
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Srednji premik L_3	17 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	155 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje