

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
Srednji premik L_3	22 mm
Celotna dolžina L	277 mm
Prevesna dolžina L_1	160 mm
Ø držala D_s	32 mm
Velikost ploščice	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Serija	Master Mute
ISO-oznaka držala	A32X STFCL/L16
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	192 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje