

**Mitutoyo****Digitalna absolutna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 25mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434461 25
GTIN	4946368850269
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

Večnamenska standardna merilna ura. Zanesljivo in preprosto upravljanje.

- **Možna je dvosmerna komunikacija, npr. za nastavitev parametrov preko osebnega računalnika (vmesnik Digimatic S1).**
- **S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki do naslednje zamenjave baterije ostane absolutna ničelna točka.**
- **Možna sta preprost izračun in zaznavanje najvišjih vrednosti.**
- **Opremljen s funkcijo za opozarjanje za načrt umerjanja.**
- **Presoja GO/±NG se izvede z nastavitvijo zgornje in spodnje tolerance.**

### Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. 2032.

### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497081, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

## Tehnični opis

Možnost izbiranja odčitavanja	0,0005 mm
-------------------------------	-----------

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Ø ohišja	59 mm
Merilna sila	≤ 1,8 N
Tip baterij	Gumbasta baterija
Kalibriranje	C1
Debelina ohišja	44,2 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij	1
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,003 mm
Standard	Tovarniški standard
Višina števil	11 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik USB
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100