



Pištola za izpihovanje in pršenje tekočine, nastavljiva Prikluček za vodo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080253
GTIN	7391390268860
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in enostavnim rokovaljem.

Pištola za izpihovanje in pršenje tekočine z Jet-šobo, **nastavljivim curkom** (točkovni do površinski) **in nastavljivim pretokom** (zrak: 200–1200 l/min, tekočina: 7–46 l/min).

Vklj. z jeklenim nastavkom za tekočino.

Napotek:

Serija CEJN 320 ustreza evropskemu standardu 7.6 (nazivni Ø 7,6 mm, evro-profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

Ustrezno hitro spojko za priključek vode najdete pod art. 080149, vel. 1/2.

Tehnični opis

Pretok	200 - 1200 l/min
Pretok tekočine	7 - 46 l/min
Pretok zraka	200 - 1200 l/min
Vrsta izdelka	Pištola

