

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 5×D, Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232250 12
GTIN	4045197589033
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 12 - 12,5 mm

Uporabna dolžina L₁: 60,3 mm

Ø držala D_s: 20 mm

Dolžina držala L_s: 50 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX7

Tehnični opis

Ø območja D _c	12 - 12,5 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX7
Ø držala D _s	20 mm
Uporabna dolžina L ₁	60,3 mm
Dolžina držala L _s	50 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	5×D
Držalo	ISO 9766
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

PriborMomentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 0,6 Nm

211750 0,6

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX7

232990 TX7

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7