

Garant**Digitalni mikrometer HCT IP67 in Bluetooth, Merilno območje: 75-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421575 75-100
GTIN	4067263036685
Razred artikla	41B

Opis**Izvedba:**

Inovativni mikrometer IP67 HCT s funkcijo Bluetooth 5.0 in **12 mm velikimi številkami** na visokokontrastnem zaslonu. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Dolga življenjska doba baterij zaradi samodejnega izklopa. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Merilno vreteno kaljeno in brušeno. Posnete merilne površine iz karbidne trdine. Naprej pomaknjena raglja s hitrim pogonom. Lakiran jekleni lok s toplotno izolacijo. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Prikaz ničle v poljubnem položaju.

Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (na voljo brezplačno za Android in iOS) in aplikacijo HCT za Windows (na voljo za sistem Windows). Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2032. 1 nastavev dimenzije.

Tehnični opis

Merilno območje	75 - 100 mm
-----------------	-------------

Število vključenih baterij	1
Serija	HCT
Korak vretena	1 mm
Število nastavitvenih prstanov	1
Tip baterij	Gumbasta baterija
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	Aplikacija HCT za Windows
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Ø vretena	6,5 mm
Izvedba merilne površine	Karbidna trdina
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,001 mm
Višina številc LCD prikazovalnika	12 mm
Kalibriranje	B2
Točnost	3 µm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Izvedba vretena	Kaljeno in brušeno
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Preklop relativno/absolutno merjenje	da
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

022050 100

DAkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere
maksimalno merilno območje 100 mm

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno
merilno območje 100 mm

022040 100

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032