

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala / velikost ploščice: 12/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	269988 12/07
GTIN	4067263787082
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	140 mm
ISO-oznaka držala	A12L SDQCR/L07
Srednji premik L ₃	8 mm
Dolžina glave L ₁	25 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje