

**Li-ionski akumulator High Output™, 3,0 Ah, Tip akumulatorja: MHB25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	073801 MHB25
GTIN	4058546404499
Razred artikla	07A

**Opis****Izvedba:**

Akumulatorji Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.

- **Z izboljšanim hlajenjem za daljši čas delovanja in več moči.**
- **Za učinkovito uporabo z ekstremno obremenitvijo - uporaba do -28 °C.**

**Tehnični opis**

Napetost akumulatorja	12 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Značilnost blagovnega imena	3,0 Ah
Vrsta izdelka	Akumulator