

**Garant****Orodje za struženje in vrtanje „4 v 1“ 1,5×D, desno, Ø DC: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268404 14
GTIN	4067263802228
Razred artikla	21X

**Opis****Izvedba:**

Cilindrično držalo.

**Uporaba:**

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

**Napotek:**

- **Izberite čim večje radije kota in velikost držala.**
- **Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).**
- **Pri vrtanju čez nazivni Ø se preostali material ustavi.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Celotna dolžina L	110 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	21 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	ZCMX 07..
Nazivni Ø D	14 mm
Serija	»4 v 1«
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 41	269028 41
--	-----------