

**Garant****Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250002 20/12  |
| GTIN                  | 4067263121138 |
| Razred artikla        | 21U           |

**Opis****Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco art. 319006–319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Dolžina glave L <sub>1</sub>        | 30 mm           |
| Vijak za podložno ploščico          | 259027 8        |
| Velikost ploščice                   | 12 mm           |
| Podložna ploščica                   | 259031 49       |
| Funkcijska širina L <sub>4</sub>    | 25 mm           |
| Serija                              | Master Eco      |
| ISO-oznaka držala                   | DCLNR/L 2020H12 |
| Celotna dolžina L                   | 100 mm          |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204..     |
| Velikost držala                     | 20 mm           |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Spona, vijak, O-obroč | 259036 22                   |
| Standard              | Tovarniški standard         |
| Vrsta uporabe         | desno                       |
| z notranjim hlajenjem | da                          |
| Nastavitveni kot κ    | 95 stopinj                  |
| Uporaba               | Plano struženje             |
| Uporaba               | Plano struženje             |
| Vrsta izdelka         | Držalo za zunanje struženje |

---

## Pribor

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Vijak za podložno ploščico Tip 8 | 259027 8  |
| Vpenjalni krak Tip 22            | 259036 22 |
| Podložna ploščica Tip 49         | 259031 49 |