

Garant**Držalo za zunanje struženje GARANT Master eco, kratko, levo, Velikost držala / ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250631 25/15
GTIN	4067263122326
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Dolžina glave L ₁	40 mm
Serija	Master Eco
Vijak za podložno ploščico	259027 8
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 2525X15
Velikost ploščice	15 mm
Velikost držala	25 mm
Podložna ploščica	259031 50
Spona, vijak, vzmet	259036 24
Funkcijska širina L ₄	32 mm

Celotna dolžina L	110 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje