

Garant**Držalo za struženje GARANT Master eco, desno, Velikost držala / ploščice: 20/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251914 20/08
GTIN	4067263122333
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006–319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Velikost ploščice	8 mm
Dolžina glave L ₁	35 mm
Podložna ploščica	259033 6
ISO-oznaka držala	DWLNRL 2020K08
Spona, vijak, vzmet	259036 25
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Serija	Master Eco
Celotna dolžina L	125 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 9
Velikost držala	20 mm

Funkcijska širina L ₄	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje