

Garant**Držalo za struženje GARANT Master eco, desno, Velikost držala / ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260292 20/11
GTIN	4067263122487
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držalom sistema GARANT Master Eco št. 319006–311936 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	25 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Serija	Master Eco
Vijak za podložno ploščico	269013 7
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 2020K11
Podložna ploščica	269007 1
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Dolžina glave L ₁	30 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
Velikost držala	20 mm

Velikost ploščice	11 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje