

Garant**Držalo za struženje GARANT Master eco, levo, Velikost držala / ploščice: 25/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260293 25/11
GTIN	4067263122524
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držalom sistema GARANT Master Eco št. 319006–311936 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

Serija	Master Eco
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Dolžina glave L ₁	30 mm
Celotna dolžina L	150 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 2525M11
Vijak za podložno ploščico	269013 7
Velikost držala	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..

Podložna ploščica	269007 1
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje