

## Vpenjalno držalo, Tip: 30



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	589305 30
GTIN	4067263122036
Razred artikla	51S

### Opis

**Izvedba:**

Standardno vpenjalno držalo za veliko vpenjalno silo.

**Obseg dobave:**

Vklj. s centrirnim svedrom HSS.

**Napotek:**

Za vpenjanje na stacionarnih strojih z drugim vpenjalom izberite šestkotno vrtalno glavo št. 342220 vel.16/16 in ustrezen trn.

Za vpenjalo MK2 npr. trn št. 342500 velikosti 2/16.

### Tehnični opis

Zev ključa držala	11 mm
Oblika držala	6-kotnik
za Ø žage za luknje	14 - 30 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalno držalo

---

## Pribor

Centrirni sveder HSS Tip 6KT

589428 6KT